




termékleírás:

a támasztó segítségével rögzíthető a betondoboz a zsaluzatban
szintén alkalmas 20 mm átmérőjű távtartó cső és KBP-8 acélrúd rögzítésére

anyag: PE (halogénmentes)

szín: narancssárga

önkioltó: **nem**

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60°C (rövid ideig +90°C)

izzóhurok teszt: 650 °C

építőanyag tűzvesélyességi osztály: A1

súly: 20 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KBP-1_AA - 10 darabonként fóliázva, címkézve, 150 db / karton

Példa az egy oldalon történő rögzítésre

A KBV-1 (KBV-2) fedelet a burkolat fix részébe erősítse. Ezután a KBT-1 (KBT-2) testet rögzítse a KBS-2 dobozaljba, a védőcsövek bevezetőnyílásait előkészítve pattintsa be a korábban rögzített fedélbe.

A 8020 távtartó merevcsövet és a KBP-8 acélrudat rögzítse a KBP-1-be. A rendszer hátsó oldala így rácsúszik a már rögzített dobozra és fedélre. A védőcsöveket a szerelés végén kell rögzíteni a kész dobozrendszerbe. Az LPE (23xx/LPE-x) hajlékony csöveket ajánljuk.

A szerelést a már a burkolatba rögzített KBP-1 oldaláról is végre lehet hajtani.

A KBT-1 magasított doboz a KBV-1 fedéllel dupladugalj bekötését is lehetővé teszi.

A KBV-2 fedéllel és a 80 mm-es távtartókkal duplakeretes Classic, Tango és Swing szerelvények is beköthetők egymás mellé. A KBE-1 88 mm-es távtartóval a Classic, Tango és Swing szerelvények között 8 mm-es távolság is kialakítható.

A beton beöntése előtt ajánlott megerősíteni és megfelelően leszigetelni a szerelést a védőcsövek körül tömítőanyaggal.

A beton megkötése és a burkolat eltávolítása után a KBV alja eltávolítható és a KBT dobozban befejezhető az elektromos kötés.

Az NRB 60/12 és az NRB 60/24 kiemelőkeretekkel állítható a doboz magassága és a hely a másodlagos szereléskor (a KBV-1 fedéllel kompatibilis az NR 68/6 vagy az NR 68/10 kiemelőkeret).

A KBE-1 távtartó a kétoldalas szereléseknél használható.

A távtartó merevcső és az acélrúd hosszának kiszámítása:

min. falvastagság = min. KBT-1 doboztest hossz = 110 mm (L)

a távtartó hossza (mm) = L-20

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-85

min. falvastagság = min. KBT-2 doboztest hossz = 90 mm (L)

a távtartó hossza (mm) = L-20

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-65

