




termékleírás: a dobozalj a KBT-1 és KBT-2 dobozok lezárásához alkalmas
20 mm átmérőjű merev távtartó csővel kompatibilis

anyag: PE (halogénmentes)

szín: narancssárga

önkioltó: nem

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60°C (rövid ideig +90°C)

izzóhurok teszt: 650 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1

súly: 14 g

megfelel az EN 60 670-1 szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KBS-2_AB – 10 darabonként fóliázva, címkézve, 240 db / karton

Példa az egy oldalon történő rögzítésre


A KBV-1 (KBV-2) fedelet a burkolat fix részébe erősítse. Ezután a KBT-1 (KBT-2) testet rögzítse a KBS-2 dobozaljba, a védőcsövek bevezetőnyílásait előkészítve pattintsa be a korábban rögzített KBV fedélbe.

A 8020 távtartó merevcsövet és a KBP-8 acélrudat rögzítse a KBP-1-be. A rendszer hátsó oldala így rácsúszik a már rögzített dobozra és fedélre. A védőcsöveket a szerelés végén kell rögzíteni a kész dobozrendszerbe. Az LPE (23xx/LPE-x) hajlékony csöveket ajánljuk.

A szerelést a már a burkolatba rögzített KBP-1 oldaláról is végre lehet hajtani.

A KBT-1 magasított doboz a KBV-1 fedéllel dupladugalj bekötését is lehetővé teszi.

A KBV-2 fedéllel és a 80 mm-es távtartókkal duplakeretes Classic, Tango és Swing szerelvények is beköthetők egymás mellé. A KBE-1 88 mm-es távtartóval a Classic, Tango és Swing szerelvények között 8 mm-es távolság is kialakítható.



A távtartó merevcső és az acélrúd hosszának kiszámítása:

min. falvastagság = min. KBT-1 doboztest hossz = 110 mm (L)

a távtartó hossza (mm) = L-20

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-85

min. falvastagság = min. KBT-2 doboztest hossz = 90 mm (L)

a távtartó hossza (mm) = L-20

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-65

Példa a kétoldalas szerelésre

A KBV-1 (KBV-2) fedelet a burkolat fix részébe erősítse. Ezután a KBT-1 (KBT-2) testet rögzítse a KBS-2 dobozaljba, a védőcsövek bevezetőnyílásait előkészítve pattintsa be a korábban rögzített KBV fedélbe.

A 8020 távtartó merevcsövet és a KBP-8 acélrudat rögzítse a KBP-1-be. A rendszer hátsó oldala így rácsúszik a már rögzített dobozra és fedélre. A védőcsöveket a szerelés végén kell rögzíteni a kész dobozrendszerbe. Az LPE (23xx/LPE-x) hajlékony csöveket ajánljuk.

A KBT-1 magasított doboz a KBV-1 fedéllel dupladugalj bekötését is lehetővé teszi.

A KBV-2 fedéllel és a 80 mm-es távtartókkal duplakeretes Classic, Tango és Swing szerelvények is beköthetők egymás mellé. A KBE-1 88 mm-es távtartóval a Classic, Tango és Swing szerelvények között 8 mm-es távolság is kialakítható.

A távtartó merevcső és az acélrúd hosszának kiszámítása:

min. falvastagság = min. KBT-1 doboztest hossz = 185 mm (L)


a távtartó hossza (mm) = L-10

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-152

min. falvastagság = min. KBT-2 doboztest hossz = 140 mm (L)

a távtartó hossza (mm) = L-10

a 8020 távtartó cső hossza (mm) = L-112



A beton beöntése előtt ajánlott megerősíteni és szigetelni a szerelést tömítőanyaggal a csövek körül.

A beton megkötése és a burkolat eltávolítása után a KBV fedél alja lepattintható és a végső elektromos kötés végrehajtható a KBT dobozon belül.

NRB 60/12 és NRB 60/24 kiemelőkerettel módosítható a doboz magassága, és kialakítható hely a másodlagos szereléshez (a KBV-1 fedéllel az NR 68/6 és az NR 68/10 kiemelőkeret kompatibilis)